HIKVISION

(DS-H101)DS-2AE4225T-D3(C) 2 MP ターボ 4 インチスピードドーム
















- 1 / 2.8 "HD プログレッシブスキャン CMOS
- 解像度 1920×1080
- 25 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- 120 dB true WDR (ワイドダイナミックレンジ)
- 3D インテリジェントポジショニング
- TVI/AHD/CVI/CVBS ビデオ出力切り替え可能







仕様

カメラ		
型番	DS-2AE4225T-D3(C)	
イメージセンサー	1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS	
最大解像度	1920 × 1080	
フレームレート	50Hz: 25fps @(1920 × 1080)	
	60Hz: 30fps @(1920 × 1080)	
最低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON 時)	
	白黒: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON 時)	
ホワイトバランス	自動/手動/半自動/ ATW /屋内/屋外	
AGC	自動/手動	
DNR	3D DNR	
WDR	≥ 120 dB	
シャッタータイム	PAL: 1/1s ~ 1/10,000s	
	NTSC: 1/1s ~ 1/10,000s	
デイナイト	自動 IR カットフィルター	
デジタルズーム	16 倍	
プライバシーマスク	8 つのプログラム可能なプライバシーマスク	
BLC(バックライト補正)	対応	
HLC(ハイライト補正)	対応	
EIS(電気式画像安定化)	対応	
範囲別フォーカス	対応	
レンズ		
フォーカスモード	自動/半自動/手動	
焦点距離	4.8 mm ~ 120 mm, 25 倍光学	
絞り範囲	F 1.6 ~ F 3.5	
	水平視野:57.6° ~ 2.5° (ワイド~テレ)	
視野	垂直視野:34.4° ~ 1.4°(ワイド~テレ)	
	対角視野:64.5° ~ 2.9°(ワイド~テレ)	
最小動作距離	10 mm ~ 1500 mm (ワイド~テレ)	
ズームスピード	約 3.6 秒(光学式、ワイド~テレ)	
パン&チルト		
パン範囲	360° エンドレス	
パン速度	パン手動速度:0.1° ~ 100°/s	
	パンプリセット速度:100°/s	
チルト範囲	-5° ~ 90° (オートフリップ)	
チルト速度	チルト手動速度:0.1°~80°/s	
	チルトプリセット速度:80°/s	
比例ズーム	回転数はズーム倍率に応じて自動的に調整可能	
プリセット	256	
パトロール	10 パトロール、パトロールあたり最大 32 のプリセット	
パターン	5 パターン、総録画時間は 10 分以上	
パワーオフメモリ	対応	



パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/なし
PTZ 位置表示	ON/OFF
スケジュールタスク	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/ゼロキャリブレーション/なし
プリセットフリーズ	対応
入力/出力	
ビデオ出力	TVI / AHD / CVI / CVBS ビデオ出力切り替え可能、(NTSC または PAL コンポジット、BNC)
アラーム	2 つのアラーム入力、1 つのアラーム出力
RS-485 インターフェース	半二重モード 自己適応型 HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D プロトコル
UTC 機能	UTC プロトコル(または以前の DVR の HIKVISION-C プロトコル)
全般	
メニュー言語	英語
電源	12 VDC 最大 12 W
動作環境(温度)	-30° C ~ 65° C(-22° F ~ 149° F)
動作環境(湿度)	90%以下
保護レベル	TVS 4,000 V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
取り付け	様々な取り付けモード
寸法	DS-2AE4225T-D3(C)(屋内): Ø165×179.5 mm(Ø6.5 インチ×7.1 インチ) DS-2AE4225T-D3(C)(天井内): Ø165×168 mm(Ø6.5 インチ×6.6 インチ)
重量	2 kg (4.41 lb.)






型番

DS-2AE4225T-D3(C)

寸法



HIKVISION° 日本正規代理店



本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ピル1F 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドピル本館9F 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ピル5F 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ピル9F 「中980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ピル1F・2F 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ピル博丈5F 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ピル10F